



L501PV

Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 1-pól. do 32A/1000V DC

Technické vlastnosti

Architektura

Počet pólů	1
Typ pólu	1P

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Elektrický proud

Jmenovitý proud	32 A
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc s pojistkami gl-gG	30 kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw IEC 60947	30 kA

Napětí

Provozní napětí AC	690 - 1000 V
Typ napájecího napětí	DC
Jmenovité izolační napětí	690 V

Elektrický proud

Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu AC IEC 60947-2	30 kA
--	-------

Napětí

Jmenovité napětí	0 - 1000 V
Provozní napětí při trvalém provozu	0- 1000 V

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	2 - 2 Nm
----------------------------	----------

Rozměry

Výška	77 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	75 mm

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	1,10 W
--	--------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 50 °C
Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-2	3

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	10 mm ²
Průřez plného vodiče	16 mm ²

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----