



LF312G

Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm gG 12A 500V AC 120kA

**Caractéristiques techniques**

**Fusible**

Caractéristiques du fusible	gG
AT_FuseSize	10.3 x 38

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	12 A
-------------------------	------

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	1,30 W
-----------------------------------	--------

**Principaux attributs électriques**

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1	120 kA
---	--------

**Tension**

Type de tension d'alimentation	AC
Tension nominale	500 - 500 V

**Architecture**

Courbe	C
--------	---

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui