



EE870



Bewegingsmelder Comfort PIR 220°/360°, wit

Technische eigenschappen

Detectie

Detectiehoek	220 - 360
Uitvoering sensor	Bewegingssensor

Instellingen

Tijdvertraging	5 S - 30 Min
----------------	--------------

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Afmetingen

Breedte	91 mm
Inbouwdiepte	0 mm
Aanbevolen montagehoogte	2,50 - 2,50 m

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 55 °C
---------------------	-------------

Materiaal

Kleur	Wit
Materiaal	Kunststof

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
Geschikt voor buitengebruik	Ja

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Functie	Aanwezigheidssimulatie Als los apparaat, hoofdapparaat of bijpost te gebruiken

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja