



Technische eigenschappen

Detectiehoek	220 - 360
Uitvoering sensor	Bewegingssensor

Tijdvertraging	5 S - 30 Min
----------------	--------------

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Breedte	91 mm
Inbouwdiepte	0 mm
Aanbevolen montagehoogte	2.50 - 2.50 m

Bedrijfstemperatuur	-20 - 55 °C
---------------------	-------------

Kleur	Wit
Materiaal	Kunststof

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--	------

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
Geschikt voor buitengebruik	Ja

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Functie	Aanwezigheidssimulatie Als los apparaat, hoofdapparaat of bijpost te gebruiken

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja