




EE870



Detector mov. Comfort 220/360° IP55 br

Características técnicas

Deteção

Tipo de sensor	Detetor de movimento
Ângulo de deteção	220 - 360

Modo de configuração

Temporização	5 S - 30 Min
--------------	--------------

Iluminação

Regulação de lux	5 - 1000 lx
------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Dimensões

Largura	91 mm
Profundidade da montagem	0 mm
Altura recomendada de montagem	2,50 - 2,50 m

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 55 °C
------------------------------	-------------

Materiais

Cor	Creme
Material	Plástico

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
-----------------------	------

Instalação / montagem

Montagem	Saliente
Adequado para utilização no exterior	Sim

Textos

Função	Simulação de presença Pode ser utilizado isolado ou ligado em rede
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim