




EE870



### Датчик руху з/у комфорт, IP-55, 16А, 220-360град., білий

#### Технічні характеристики

##### Виявлення

Кут виявлення	220 - 360
Тип датчика	Датчик руху

##### Налаштування

Затримка в часі	5 S - 30 Min
-----------------	--------------

##### Освітлення

Регульована яскравість відгуку	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

##### Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

##### Розміри

Ширина	91 mm
Вбудована глибина	0 mm
Рекомендована висота монтажу	2,50 - 2,50 m

##### Умови використання

Робоча температура	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

##### Матеріали

Colour	Білий
Матеріал	Пластик

##### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
-----------------------------------	------

##### Установлення, монтаж

Монтаж на	Поверхневий монтаж
Підходить для зовнішнього використання	Так

##### Тексти

Тип з'єднання	З гвинтовими клемами
Функція	Імітація присутності Може використовуватися як окремий блок, основний пристрій або блок розширення

##### Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так