



LF302G

Cilindrični osigurač 10x38 gG 2A

Tehničke karakteristike

Osigurač

Karakteristike osigurača	gG
Veličina osigurača	10.3 x 38

Električna struja

Nazivna struja	2 A
----------------	-----

Snaga

Ukupni gubitak snage pri I _N	0,60 W
---	--------

Glavne električne karakteristike

Nazivna kratkospojna prekidna moć I _{cn} AC prema IEC 60898-1	120 kA
--	--------

Napon

Vrsta napajanja	AC
Nazivni napon	500 - 500 V

Arhitektura

Krivulja	C
----------	---

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da