



SPC023N

**Cartucho 1P+N; Uc 264V; In 5kA; Uoc 6kV; Up 1.25kV**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente de impulso limp (10/350 µs) IEC61643 L-N (PEN) / N-PE	0,5 kA
---	--------

**Configuración de red**

Tipo de red	TN-S TT
-------------	------------

**Equipo**

Con contacto de telecomunicación	No
----------------------------------	----

**Estándares**

	T2 T3
--	----------

**Capacidad**

Número de módulos	1
-------------------	---

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-40 - 80 °C
-------------------------------	-------------

**Dimensiones**

Altura	46,8 mm
Anchura	17,5 mm
Profundidad	62,7 mm

**Controles e indicadores**

Piloto luminoso	Óptico
-----------------	--------

**Sostenibilidad**

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí