



SPC023N

Cartucho 1P+N; Uc 264V; In 5kA; Uoc 6kV; Up 1.25kV

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de impulso Iimp (10/350 μ s) IEC 61643 L-N (PEN) / N-PE 0,5 kA

Configuración de red

Tipo de red TN-S
TT

Equipo

Con contacto de señalización a distancia No

Normas

Clase de requisitos IEC 61643 T2
T3

Capacidad

Número de módulos 1

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -40 - 80 °C

Dimensiones

Altura 46,8 mm
Anchura 17,5 mm
Profundidad 62,7 mm

Controles e indicadores

Piloto luminoso Óptico

Sostenibilidad

Conforme REACH Sí
Conforme RoHS Sí