



SPC023N

Steekelement T3 1P Uc 264 V In 5 kA Uoc 6 kV Up 1,25 kV

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Bliksemimpulsstroom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	0,5 kA
---	--------

Netwerkconfiguratie

Type stelsel	TN-S TT
--------------	------------

Samenstelling

Met meldcontact	Nee
-----------------	-----

Normen

Vereistenklasse IEC 61643	T2 T3
---------------------------	----------

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Afmetingen

Hoogte	46,8 mm
Breedte	17,5 mm
Diepte	62,7 mm

Bediening en signalering

Signaallamp	Optisch
-------------	---------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja