



SPC023N

Steekelement T3 1P U_c 264 V In 5 kA U_{oc} 6 kV U_p 1,25 kV

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Bliksemimpulsstroom limp (10/350 μ s) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE 0,5 kA

Netwerkconfiguratie

Type stelsel TN-S
TT

Samenstelling

Met meldcontact Nee

Normen

Vereistenklasse IEC 61643 T2
T3

Capaciteit

Aantal modules 1

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 80 °C

Afmetingen

Hoogte 46,8 mm
Breedte 17,5 mm
Diepte 62,7 mm

Bediening en signalering

Signaallamp Optisch

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja
RoHS conform Ja