



SPC023N

**Uložak - modul, tip 3, 1P, Uc=264V, In=5kA, Uoc=6kV, Up=1.25kV**

#### Tehničke karakteristike

##### Električna struja

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Imulsna struja Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE | 0,5 kA |
|---------------------------------------------------------|--------|

##### Mrežna konfiguracija

|             |            |
|-------------|------------|
| Vrsta mreže | TN-S<br>TT |
|-------------|------------|

##### Oprema

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Sa daljinskim signalnim kontaktom | Ne |
|-----------------------------------|----|

##### Standardi

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Klasa zahtjeva IEC 61643 | T2<br>T3 |
|--------------------------|----------|

##### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 1 |
|-------------|---|

##### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
|-------------------------------|------|

##### Uvjeti korištenja

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Radna temperatura | -40 - 80 °C |
|-------------------|-------------|

##### Dimenzije

|        |         |
|--------|---------|
| Visina | 46,8 mm |
| Širina | 17,5 mm |
| Dubina | 62,7 mm |

##### Kontrole i indikatori

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Indikacijska lampica | Optika |
|----------------------|--------|

##### Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |