



SPC023N

Uložak - modul, tip 3, 1P, Uc=264V, In=5kA, Uoc=6kV, Up=1.25kV

Tehničke karakteristike

Električna struja

Imulsna struja Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE 0,5 kA

Mrežna konfiguracija

Vrsta mreže TN-S
TT

Oprema

Sa daljinskim signalnim kontaktom Ne

Standardi

Klasa zahtjeva IEC 61643 T2
T3

Kapacitet

Broj modula 1

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -40 - 80 °C

Dimenzije

Visina 46,8 mm
Širina 17,5 mm
Dubina 62,7 mm

Kontrole i indikatori

Indikatorska lampica Optika

Održivost

REACH-bez SVHC Da
Usklađeno sa RoHS Da