



SPC023N

ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T3 ΓΙΑ SPC023N

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαμόρφωση δικτύου

Είδος δικτύου	TN-S TT
---------------	------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κρουστικό ρεύμα κεραυνού Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE	0,5 kA
---	--------

Εξοπλισμός

Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξης	Όχι
----------------------------------	-----

Standards

Κατηγορία απαιτήσεων IEC 61643	T2 T3
--------------------------------	----------

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Διαστάσεις

Ύψος	46,8 mm
Πλάτος	17,5 mm
Βάθος	62,7 mm

Έλεγχοι και ενδείξεις

Λυχνία ένδειξη	Οπτικός
----------------	---------

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι