



SPC023N

Utbytespatron för SPN2xxT3 1P Uc 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1.25kV

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Blixtimpulsström limp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	0,5 kA
--	--------

Nätverkskonfiguration

Typ av nät	TN-S TT
------------	------------

Utrustning

Med fjärrkontakt	Nej
------------------	-----

Standarder

Kravklass IEC 61643	T2 T3
---------------------	----------

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 80 °C
------------------	-------------

Dimensioner

Höjd	46,8 mm
Bredd	17,5 mm
Djup	62,7 mm

Kontroller och indikatorer

Indikeringslampa	Optisk
------------------	--------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja