



SPC023N

Вставний модуль Т3 1P U_c 264V I_n 5kA U_{oc} 6kV U_p 1.25kV

Технічні характеристики

Конфігурація мережі

Тип мережі	TN-S TT
------------	------------

Електричний струм

Імпульсний струм блискавки I _{imp} (10/350 мкс) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	0,5 kA
---	--------

Стандарти

Клас вимог IEC 61643	T2 T3
----------------------	----------

Ємність

Кількість модулів	1
-------------------	---

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-40 - 80 °C
--------------------	-------------

Розміри

Висота	46,8 mm
Ширина	17,5 mm
Глибина	62,7 mm

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes