



LF332G

Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-10 10x38mm gG 32A 400VAC

Właściwości techniczne

Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika	gG
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	10.3 x 38

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	32 A
-----------------	------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2,90 W
--	--------

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączenia Icn zgodnie z IEC 60898-1	120 kA
--	--------

Napięcie

Typ napięcia zasilania	AC
Napięcie znamionowe	400 - 400 V

Architektura

Charakterystyka wyzwalania	C
----------------------------	---

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak