



LF332G

Pojistka válcová, velikost 10x38, 32A gG, 400V AC

Technické vlastnosti

Pojistka

Charakteristika pojistek	gG
Velikost pojistky	10.3 x 38

Elektrický proud

Jmenovitý proud	32 A
-----------------	------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	2,90 W
--	--------

Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1	120 kA
--	--------

Napětí

Typ napájecího napětí	AC
Jmenovité napětí	400 - 400 V

Architektura

Vypínací charakteristika	C
--------------------------	---

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano