



48046084

Q.x Gniazdo SCHUKO z ładowarką USB A+C 2.4/3.0 A; samozaciski; alu aksamit

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Prąd elektryczny

Prąd wyjściowy 3000 mA

Prąd znamionowy 16 A

Napięcie

Napięcie wyjściowe 4,75 - 5,25 V

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy 5 - 35 °C

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Moc

Moc wyjściowa 15 W

Zużycie energii w trybie oczekiwania 0,05 W

Materiały

Kolor Aluminium

Kod RAL 9006

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Głębokość 45 mm

Liczba jednostek 1

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk wtykowy

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Łączność

Typ połączenia Połączenie wtykowe

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe
Mocowanie za pomocą pazurów

Typ złącza/wtyczki USB AC

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Pojemność

Liczba modułów 1

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Odporność na uderzenie IK	IK02
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie

Identyfikacja

Z nadrukiem	Nie
-------------	-----

Dodatkowe informacje

Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed zwarcim i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
Oslona	Oslona centralna
Złącza	Z gniazdem USB typu A + typ C
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak