



REQ020X



IK07

IP54



Deurstation audio, 20 drukknoppen, 2-draads, elcom.one RVS

Technische eigenschappen

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	RVS

Bediening en signalering

Aantal beltoetsen	20
-------------------	----

Spanning

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
------------------	-----------

Afmetingen

Afmetingen	422 x 225.50 mm
Hoogte	422 mm
Breedte	225,50 mm
Diepte	25 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-30 - 80 °C

Funcities

Deurcommunicatietype	Audio
----------------------	-------

Aansluiting

Leidingdoorsnede	0 - 0 mm ²
------------------	-----------------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktemontage
---------------	-------------------------------------

Teksten

Montagewijze	Voor verticale montage Breukbestendige, vlakke oproepdrukker Montage in behuizing opbouw of inbouw
Aftakpunt	Opsteekbaar aansluitklemmenblok met schroefklemmen
Verlichting	Homogene witte led-oproep-toetsen met achtergrondverlichting
Beveiliging	Luidspreker en microfoon met beveiliging tegen doorprikken

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----