



48046089

Presa SCHUKO / USB A-C, Q.x bianco polare velluto**Caratteristiche tecniche****Condizioni di impiego**

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Corrente

Corrente d'uscita	3000 mA
-------------------	---------

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

Condizioni di impiego

Tensione d'uscita	4,75 - 5,25 V
-------------------	---------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	5 - 35 °C
-------------------------	-----------

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

Potenza

Potenza d'uscita	15 W
------------------	------

Potenza assorbita in stand-by	0,05 W
-------------------------------	--------

Materiali

Colore	Bianco polare
--------	---------------

Codice RAL	9010
------------	------

Finitura superficiale	Vellutato
-----------------------	-----------

Materiale	Materiale termoplastico
-----------	-------------------------

Trattamento	Non trattato
-------------	--------------

Serie

Altezza	71 mm
---------	-------

Larghezza	71 mm
-----------	-------

Profondità	45 mm
------------	-------

Numero di unità	1
-----------------	---

Profondità delle scatole da incasso	35 mm
-------------------------------------	-------

Profondità di installazione	32 mm
-----------------------------	-------

Connessione

Tipo di connettore	Morsetto a innesto
--------------------	--------------------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Connettività

Tipo di connessione	Raccordo a innesto
---------------------	--------------------

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino
---------------------------------	--

Tipo di connettore/spina USB	AC
------------------------------	----

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	SCHUKO
--------------------------------	--------

Inserto centrale ruotato	No
--------------------------	----

Con coperchio a cerniera	No
--------------------------	----

Con spinotto di protezione rotondo	No
------------------------------------	----

Con lampada di segnalazione	No
-----------------------------	----

Con serratura	No
---------------	----

Acessori

Con portaetichetta	No
--------------------	----

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Protezione

Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter)	Si
Resistenza agli urti IK	IK02
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

Identificazione

Con serigrafia	No
----------------	----

Testo

Fusibile	Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)
Custodia	Piastra centrale
Connettori a jack	Con presa USB tipo A + tipo C
Protezione	Otturatore di protezione sugli alveoli
Tipo di connessione	Con morsetti a molla

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si