



LF450G

Zekering CHT 14-50 A Ø 14 x 51 mm

Technische eigenschappen

Zekering

Kenmerken zekering	gG
Zekeringsgrootte	14 x 51

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	50 A
-----------------	------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	4,80 W
----------------------------------	--------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1	120 kA
---	--------

Spanning

Type voeding	AC
Nominale spanning	400 - 400 V

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	C
-------------------------	---

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja