



LF450G

Cilindrični osigurač 14x51 gG 50A

Tehničke karakteristike

Osigurač

Karakteristike osigurača	gG
Veličina osigurača	14 x 51

Električna struja

Nazivna struja	50 A
----------------	------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri I _N	4,80 W
---	--------

Glavne električne karakteristike

Nazivna kratkospojna prekidna moć I _{cn} AC prema IEC 60898-1	120 kA
--	--------

Napon

Vrsta napajanja	AC
Nazivni napon	400 - 400 V

Arhitektura

Krivulja	C
----------	---

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da