



LF440G

Cartouche fusible industrielle 14x51 gG 40A

Caractéristiques techniques

Fusible

Caractéristiques du fusible	gG
AT_FuseSize	14 x 51

Courant électrique

Courant assigné nominal	40 A
-------------------------	------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	4,75 W
-----------------------------------	--------

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1	120 kA
---	--------

Tension

Type de tension d'alimentation	AC
Tension nominale	500 - 500 V

Architecture

Courbe	C
--------	---

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui