



L502PV

Coupe circuit 2P 1000V DC L38 2 modules

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	2
Type de pôles	2P

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
Courant court-circuit avec fusible gl-gG	30 kA
Courant assigné admissible I _{cw} IEC 60947	30 kA

Tension

Tension assignée d'emploi U _e	690 - 1000 V
Type de tension d'alimentation	DC
Tension assignée d'isolement	690 V

Courant électrique

Pouvoir de coupure ultime I _{cu} AC selon IEC 60947-2	30 kA
--	-------

Tension

Tension nominale	0 - 1000 V
Tension assignée d'emploi en DC	0 - 1000 V

Installation, montage

Couple de serrage	2 - 2 Nm
-------------------	----------

Dimensions

Hauteur	77 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	75 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous I _N	2,20 W
---	--------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 50 °C
Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2	3

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 10 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 16 mm ²

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----