



161

Golvgivare till termostat längd 4m

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Dimensioner	20 x 8 mm
Djup	8 mm

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 70 °C
------------------	-------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP67
---------------------	------

Kabel

Längd på anslutningskabel	4000 mm
---------------------------	---------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja