



ST320



### Transformateur sécurité 18VA 230-12V

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension de sortie 12 - 12 V

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V

Tension assignée d'isolement 4000 V

##### Puissance

Puissance consommée VA 18 VA

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Installation, montage

Montage Rail DIN

##### Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 35 °C

##### Capacité

Nombre de modules 2

##### Dimensions

Hauteur 85 mm

Largeur 35 mm

Profondeur 58 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Protection thermique Oui

##### Equipement

Protégé contre les court-circuits Oui

Commutateur marche/arrêt Non

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple 4 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 6 mm<sup>2</sup>

##### Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui