



ST320



Zaštitni transformator, 18VA 230-12V

Tehničke karakteristike

Napon

Izlazni napon	12 - 12 V
Nazivni radni napon Ue	230 - 230 V
Nazivni izolacijski napon Ui	4000 V

Snaga

Potrošnja energije VA	18 VA
-----------------------	-------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina
---------------	----------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-20 - 35 °C
-------------------	-------------

Kapacitet

Broj modula	2
-------------	---

Dimenzije

Visina	85 mm
Širina	35 mm
Dubina	58 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Temperaturna zaštita	Da

Oprema

Zaštićeno od kratkog spoja	Da
Prekidač za uključivanje/isključivanje	Ne

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	4 mm ²
Presjek krutog provodnika	6 mm ²

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da