



2913

Modulo di compensazione LED

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
----------------------	-------------

Cavo

Lunghezza del cavo	0,15 m
--------------------	--------

Serie

Altezza	11,50 mm
---------	----------

Larghezza	43 mm
-----------	-------

Profondità	28,50 mm
------------	----------

Testo

Derivazione	Collegamento in parallelo tra conduttore neutro e fase regolata delle lampade
-------------	---

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----