



2913

## LED compensatiemodule

### Technische eigenschappen

#### Spanning

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Bedrijfsspanning | 230 - 230 V |
|------------------|-------------|

#### Kabel

|             |        |
|-------------|--------|
| Kabellengte | 0,15 m |
|-------------|--------|

#### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 11,50 mm |
| Breedte | 43 mm    |
| Diepte  | 28,50 mm |

#### Teksten

|           |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Aftakpunt | Parallele verbinding tussen nulleider en gedimde fase van lampen |
|-----------|------------------------------------------------------------------|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |