



LSN531

Scheidingsschakelaar 10x38 - 1P + voyant - 1MOD.

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	76,50 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	76,90 mm

Architectuur

Aantal polen	1
--------------	---

Elektrische Stroom

Nominale stroom	32 A
Nominale stroom van smeltpatroon	0,2 A 1 A 2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A 32 A

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 70 °C
---------------------	-------------

Installatie, montage

Nominaal aandraaimoment	2,20 - 2,20 NM
Gemonteerd op	DIN-rail

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	3,40 W
----------------------------------	--------

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	1000 V
Nominale stoothoudspanning U_{imp}	6000 V
Type voeding	AC/DC
Overspanningscategorie volgens IEC60947-1	3

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP2X
----------------------	------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele geleiders	1 - 16 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading	1 - 16 mm ²

Zekering

AT_FuseSize	10 x 38
-------------	---------

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja