



TKC110



Alimentation avec adaptateurs pour contrôleur Coviva TKP100A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de sortie	3000 mA
Intensité au secondaire 1	3 A

Fonctions

Tension de sortie régulée	Oui
---------------------------	-----

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Capacité

Nombre de modules	0
-------------------	---

Tension

Tension de sortie	5 - 5 V
-------------------	---------

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C
------------------------	-----------

Connectivité

Type de raccordement	Fiche
----------------------	-------

Dimensions

Hauteur	33,25 mm
---------	----------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----