



TKC110



Voeding coviva smartbox

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Uitgangsstroom	3000 mA
Intensiteitsuitgang 1	3 A

Funcities

Uitgangsspanning aangepast	Ja
----------------------------	----

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

Spanning

Uitgangsspanning	5 - 5 V
------------------	---------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
---------------	------------------

Afmetingen

Hoogte	33,25 mm
--------	----------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----