



TKC110



## Voeding coviva smartbox

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Uitgangsstroom	3000 mA
Intensiteitsuitgang 1	3 A

#### Funcities

Uitgangsspanning aangepast	Ja
----------------------------	----

#### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Capaciteit

Aantal modulen	0
----------------	---

#### Spanning

Uitgangsspanning	5 - 5 V
------------------	---------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
---------------	------------------

#### Afmetingen

Hoogte	33,25 mm
--------	----------

#### Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----