



LSN501

Nosač osigurača L38-32A-690V 1P

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	76,50 mm
Širina	17,50 mm
Dubina	76,90 mm

Arhitektura

Broj polova	1
-------------	---

Električna struja

Nazivna struja	32 A
Nazivna struja osigurača	0,2 A 1 A 2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A 32 A

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-40 - 70 °C
-------------------	-------------

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	2,20 - 2,20 Nm
Montiranje na	DIN šina

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	3,40 W
-----------------------------	--------

Napon

Nazivni izolacijski napon Ui	1000 V
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	6000 V
Vrsta napajanja	AC/DC
Kategorija prenapona prema standardu IEC 60947-1	3

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP2X
-------------------------------	------

Veza

Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče	1 - 16 mm ²
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče	1 - 16 mm ²

Osigurač

Veličina osigurača	10 x 38
--------------------	---------

Poklopac, vrata

Mogućnost međusobnog zaključavanja	Da
------------------------------------	----

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da