



LSN509

**Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, samostatný N pól do 32A**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Výška	76,50 mm
Šířka	17,50 mm
Hloubka	76,90 mm

**Architektura**

Počet pólů	1
Typ pólu	1P+N

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	32 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	0,2 A 1 A 2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A 32 A

**Kapacita**

Počet modulů	1
--------------	---

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-40 - 70 °C
------------------	-------------

**Instalace, montáž**

Jmenovitý utahovací moment	2,20 - 2,20 Nm
----------------------------	----------------

**Výkon**

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	0,50 W
--	--------

**Instalace, montáž**

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

**Napětí**

Jmenovité izolační napětí	1000 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí U <sub>imp</sub>	6000 V
Typ napájecího napětí	AC/DC
Kategorie přepětí podle IEC 60947-1	3

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP2X
-----------------	------

**Připojení**

Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče	1 - 16 mm <sup>2</sup>

**Pojistka**

Velikost pojistky	10 x 38
-------------------	---------

**Kryt, dveře**

Blokovatelné	Ano
--------------	-----

**Udržitelnost**

Bez REACH-SVHC	Ano
V souladu se směrnici RoHS	Ano