



TGA200



Napájecí zdroj 24 V DC, 1 A, KNX

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Výstupní proud	1000 mA
Intenzita výstupu 1	1 A

Funkce

Upravené výstupní napětí	Ano
--------------------------	-----

Výkon

Příkon	150 mA
--------	--------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Výkon

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,20 W
---	--------

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	quickconnect
------------------------	--------------

Kapacita

Počet modulů	4
--------------	---

Napětí

Výstupní napětí	24 - 24 V
-----------------	-----------

Podmínky použití

Provozní teplota	0 - 45 °C
------------------	-----------

Rozměry

Výška	90 mm
Šířka	72 mm
Hloubka	64 mm

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----