



48047009

Presa SCHUKO / USB A-C, K. x bianco polare lucido

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Corrente

Corrente d'uscita 3000 mA

Corrente nominale 16 A

Condizioni di impiego

Tensione d'uscita 4,75 - 5,25 V

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio 5 - 35 °C

Frequenza

Frequenza 50 - 50 Hz

Potenza

Potenza d'uscita 15 W

Potenza assorbita in stand-by 0,05 W

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 45 mm

Numero di unità 1

Profondità delle scatole da incasso 35 mm

Profondità di installazione 32 mm

Connessione

Tipo di connettore Morsetto a innesto

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Connettività

Tipo di connessione Raccordo a innesto

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite
Montaggio a uncino

Tipo di connettore/spina USB AC

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Insero centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	Si
Resistenza agli urti IK	IK02
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

Identificazione

Con stampa	No
------------	----

Testo

Fusibile	Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)
Custodia	Piastra centrale
Connettori a jack	Con presa USB tipo A + tipo C
Protezione	Protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si