



48047003

## Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB A+C Κ.5 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Τάση

Όνομαστική τάση 250 V

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα εξόδου 3000 mA

Όνομαστικό ρεύμα 16 A

#### Τάση

Τάση εξόδου 4,75 - 5,25 V

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας 5 - 35 °C

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 50 Hz

#### Ισχύς

Ισχύς εξόδου 15 W

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής 0,05 W

#### Υλικά

Χρώμα Αλουμίνιο

Κωδικός RAL 9006

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

#### Διαστάσεις

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 45 mm

Αριθμός μονάδων 1

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 35 mm

Ενσωματωμένο βάθος 32 mm

#### Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Ακροδέκτης plug-in

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

#### Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης plug-in σύνδεσης

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες  
Τοποθέτηση με νύχια

Τύπος σύνδεσης USB AC

#### Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος SCHUKO

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλειδίωμα Όχι

Με καπάκι Όχι

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης Όχι

Με LED σηματοδότησης Όχι

με κλειδαριά Όχι

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 1

#### Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας	Ναι
Αντοχή σε κρούση IK	IK02
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20

#### Λειτουργίες

Με φωτισμό προσανατολισμού	Όχι
Φωτιζόμενο	Όχι

#### Αναγνωριστικό (ID)

Με αποτύπωμα	Όχι
--------------	-----

#### Κείμενο

Ασφάλεια	Με ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)
Κάλυμμα	Κεντρική πλάκα καλύμματος
Βύσματα, θύρες	Με υποδοχή USB τύπου A + τύπου C
Ασφάλεια	προστασία για παιδιά
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι