



48047006

WCD RA, USB A+C, steek, berker K.1 antraciet mat

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
Uitgangsstroom	3000 mA

Spanning

Nominale spanning	250 V
Nominale spanning	250 - 250 V
Uitgangsspanning	4,75 - 5,25 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	5 - 35 °C
---------------------	-----------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Vermogen

Uitgangsvermogen	15 W
Energieverbruik standby	0,05 W

Materiaal

Kleur	Antraciet
RAL-code	7021
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	45 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm
Inbouwdiepte	32 mm

Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging
	Klemmontage
Type USB-aansluiting	AC

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK02
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Deur	Centraalplaat
Aansluitstekers	Met USB-lader type A+ type C
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met steekklemmen

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja