



LF580G

Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x58mm gG 80A 500V AC 120kA

Caractéristiques techniques

Fusible

Caractéristiques du fusible	gG
AT_FuseSize	22 x 58

Courant électrique

Courant assigné nominal	80 A
-------------------------	------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	7,80 W
-----------------------------------	--------

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1	120 kA
---	--------

Tension

Type de tension d'alimentation	AC
Tension nominale	500 - 500 V

Architecture

Courbe	C
--------	---

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui