



48048989

WCD RA, USB A+C, steek, berker S.1/B.3/B.7 polarwit glz.

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

##### Stroom / temperatuur

Uitgangsstroom	3000 mA
Nominale stroom	16 A

##### Spanning

Uitgangsspanning	4,75 - 5,25 V
------------------	---------------

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	5 - 35 °C
---------------------	-----------

##### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

##### Vermogen

Uitgangsvermogen	15 W
Energieverbruik standby	0,05 W

##### Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

##### Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	45 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm
Inbouwdiepte	32 mm

##### Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

##### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging
	Klemmontage
Type USB-aansluiting	AC

##### Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

##### Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

##### Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

---

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Slagvastheid IK	IK02
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

**Funcities**

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

**Identificatie**

Met opdruk	Nee
------------	-----

**Teksten**

Zekering	Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Deur	Centraalplaat
Aansluitstekers	Met USB-lader type A+ type C
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met steekklemmen

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja