



48048989

Utičnica, SCHUKO/USB A-C, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	16 A
Izlazna struja	3000 mA

Napon

Nazivni napon	250 V
Nazivni napon	250 - 250 V
Izlazni napon	4,75 - 5,25 V

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	5 - 35 °C
-------------------	-----------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

Snaga

Izlazna snaga	15 W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby)	0,05 W

Materijali

Boja	Polarna bijela
RAL kod	9010
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	45 mm
Broj jedinica	1
Montažna dubina ugradbenih kutija	35 mm
Ugrađena dubina	32 mm

Veza

Vrsta priključka/utikača	Stezaljka utikača
--------------------------	-------------------

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Povezivost

Vrsta veze	Plug-in veza
Vrsta montaže	Montaža vijcima Montaža kralama
USB priključak/utikač	AC

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	SCHUKO
Rotirani centralni umetak	Ne
Sa zglobnim poklopcem	Ne
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Ne
Sa signalnom lampom	Ne
Sa bravom	Ne

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Da
Otpornost na udarce IK	IK02
Ingress Protection (IP) klasa	IP20

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Osigurač	Zaštita od kratkog spoja i preopterećenja (elektronički osigurač)
Poklopac	Poklopac centralne ploče
Konektori / džekovi	Sa USB utičnicom tipa A + tip C
Zaštita	Poboljšana zaštita od kontakta
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da