



48048989

## Β. ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB A+C S.1 ΛΕΥΚΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Τάση

Όνομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα εξόδου	3000 mA
Όνομαστικό ρεύμα	16 A

#### Τάση

Τάση εξόδου	4,75 - 5,25 V
-------------	---------------

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	5 - 35 °C
-------------------------	-----------

#### Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Ισχύς

Ισχύς εξόδου	15 W
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	0,05 W

#### Υλικά

Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9010
Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

#### Διαστάσεις

Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	45 mm
Αριθμός μονάδων	1
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	35 mm
Ενσωματωμένο βάθος	32 mm

#### Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	Ακροδέκτης plug-in
----------------	--------------------

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

#### Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	plug-in σύνδεσης
Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βίδες Τοποθέτηση με νύχια
Τύπος σύνδεσης USB	AC

#### Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος	SCHUKO
Περιστρεφόμενο κεντρικό κλειδίωμα	Όχι
Με καπάκι	Όχι
Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης	Όχι
Με LED σηματοδότησης	Όχι
με κλειδαριά	Όχι

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

#### Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας	Ναι
Αντοχή σε κρούση IK	IK02
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20

#### Λειτουργίες

Με φωτισμό προσανατολισμού	Όχι
Φωτιζόμενο	Όχι

#### Αναγνωριστικό (ID)

Με αποτύπωμα	Όχι
--------------	-----

#### Κείμενο

Ασφάλεια	Με ασφάλεια έναντι υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος (ηλεκτρονική ασφάλεια)
Κάλυμμα	Κεντρική πλάκα καλύμματος
Βύσματα, θύρες	Με υποδοχή USB τύπου A + τύπου C
Ασφάλεια	προστασία για παιδιά
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες

#### Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι