




EE861



Bewegingsmelder Comfort PIR 220°, antraciet

Technische karakteristieken

Detectie

| | |
|--------------|-----------------|
| Detectiehoek | 220 - 220 |
| Type sensor | Bewegingssensor |

Instellingen

| | |
|----------------|--------------|
| Tijdvertraging | 5 S - 30 Min |
|----------------|--------------|

Verlichting

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Inschakelhelderheid instelbaar | 5 - 1000 lx |
|--------------------------------|-------------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Afmetingen

| | |
|--------------------------|---------------|
| Breedte | 91 mm |
| Inbouwdiepte | 0 mm |
| Aanbevolen montagehoogte | 2,50 - 2,50 m |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 - 55 °C |
|---------------------|-------------|

Materiaal

| | |
|-----------|-----------|
| Kleur | Antraciet |
| Materiaal | Kunststof |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP55 |
|----------------------|------|

Installatie, montage

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Ja |

Teksten

| | |
|---------------|---|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
| Functie | Aanwezigheidssimulatie Als los apparaat, hoofdapparaat of uitbreiding te gebruiken |
| Montagewijze | Voor wand- en plafondmontage, hoekmontage met adapter |

Duurzaamheid

| | |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform | Ja |