



EE861



**Détecteur infrarouge confort 220°, IP55, en saillie, anthracite**

**Caractéristiques techniques**

**Détection**

Angle de détection	220 - 220
Type de capteur	Détecteur de mouvement

**Réglages**

Plage de temporisation	5 S - 30 Min
------------------------	--------------

**Éclairage**

Luminosité de déclenchement, réglable	5 - 1000 lx
---------------------------------------	-------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Dimensions**

Largeur	91 mm
Profondeur de montage	0 mm
Hauteur de montage recommandée	2.50 - 2.50 m

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-20 - 55 °C
------------------------	-------------

**Matière**

Couleur	Anthracite
Matière	Plastique

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

**Installation, montage**

Montage	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Oui

**Textes**

Fonction	Simulation de présence Utilisable comme appareil individuel, appareil principal ou auxiliaire
Mode de montage	Pour montage mural et au plafond, montage en angle avec adaptateur
Type de raccordement	Avec bornes à vis

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui