



EE861



**Detector de movimiento IR, confort 220°,antracita**

**Características técnicas**

**Detección**

Diseño del sensor	Detector de movimiento
Ángulo de detección	220 - 220

**Configuración**

Retardo	5 S - 30 Min
---------	--------------

**Iluminación**

Luminosidad de reacción, ajustable	5 - 1000 lx
------------------------------------	-------------

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Dimensiones**

Anchura	91 mm
Profundidad del montaje	0 mm
Altura de montaje recomendada	2,50 - 2,50 m

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-20 - 55 °C
-------------------------------	-------------

**Materiales**

Colour	Antracita
Material	Plástico

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP)	IP55
-------------------------------------	------

**Instalación, montaje**

Montaje en	Montaje en superficie
Adecuado para uso en exteriores	Sí

**Texto**

Función	Simulación de presencia Puede utilizarse como aparato individual, como unidad principal o como extensión
Tipo de conexión	Con bornes roscados
Tipo de montaje	Para el montaje sobre paredes y techos, montaje en esquinas con adaptador

**Sostenibilidad**

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí