



EE861



**ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 16Μ 220 ΜΟΙΡΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ανίχνευση**

Γωνία ανίχνευσης	220 - 220
Τύπος αισθητήρα	Ανιχνευτής κίνησης

**Ρυθμίσεις**

Χρονική καθυστέρηση	5 S - 30 Min
---------------------	--------------

**Φωτισμός**

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης	5 - 1000 lx
-----------------------------------	-------------

**Συχνότητα**

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Διαστάσεις**

Πλάτος	91 mm
Ενσωματωμένο βάθος	0 mm
Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης	2,50 - 2,50 m

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 55 °C
-------------------------	-------------

**Υλικά**

Χρώμα	Ανθρακί
Υλικό	Πλαστικό

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55
---------------------------	------

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Ναι

**Κείμενο**

Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες
Λειτουργία	Προσομοίωση παρουσίας Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενιαία μονάδα, κύρια συσκευή ή μονάδα επέκτασης
Τρόπος εγκατάστασης	Για τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή, γωνιακή τοποθέτηση με προσαρμογέα

**Βιωσιμότητα**

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι