



EE871



**Bewegingsmelder Comfort PIR 220°/360° IP55, antraciet**

**Technische eigenschappen**

**Detectie**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Detectiehoek      | 220 - 220       |
| Uitvoering sensor | Bewegingssensor |

**Instellingen**

|                |              |
|----------------|--------------|
| Tijdvertraging | 5 S - 30 Min |
|----------------|--------------|

**Verlichting**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Inschakelhelderheid instelbaar | 5 - 1000 lx |
|--------------------------------|-------------|

**Frequentie**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

**Afmetingen**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Breedte                  | 91 mm         |
| Aanbevolen montagehoogte | 2,50 - 2,50 m |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 - 55 °C |
|---------------------|-------------|

**Materiaal**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Kleur     | Antraciet |
| Materiaal | Kunststof |

**Veiligheid**

|  |      |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP55 |
|--|------|

**Installatie, montage**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Gemonteerd op               | Oppervlaktemontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Ja                 |

**Teksten**

|               |   |
|---------------|---|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen  |
| Functie       | Aanwezigheidssimulatie<br>Als los apparaat, hoofdapparaat of bijpost te gebruiken |

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |