



LF402G

### Cilindrični osigurač 14x51 gG 2A

#### Tehničke karakteristike

##### Osigurač

Karakteristike osigurača	gG
Veličina osigurača	14 x 51

##### Električna struja

Nazivna struja	2 A
----------------	-----

##### Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	0,90 W
-----------------------------	--------

##### Glavne električne karakteristike

Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1	80 kA
--	-------

##### Napon

Vrsta napajanja	AC
Nazivni napon	690 - 690 V

##### Arhitektura

Krivulja	C
----------	---

##### Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da